

Pagrindinis skirstytuvas LFR-D-MAXI-A



Gaminio numeris: 546438

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtras reguliatorius be manometro
Maksimalus kondensato kiekis	2,72 oz(l)
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	28 ... 180 Psi
Slėgio valdymo diapazonas	6,9 ... 180 Psi
Maksimali slėgio histerezė	6 Psi
Standartinis nominalus srauto debitas	339,5 cfm
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	14 ... 140 °F
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	41 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	41 ... 140 °F
Produkto svoris	45,5 oz
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC