

# Pagrindinis skirstytuvas LF-D-5M-MIDI-U

FESTO

Gaminio numeris: 546459

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi. Filtracijos laipsnis: 5 µm, su apsauga ir rankiniu kondensato nuleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu
Maksimalus kondensato kiekis	1,462 oz(l)
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 240 Psi
Standartinis nominalus srauto debitas	56 cfm
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	14 ... 140 °F
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	14 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	14 ... 140 °F
Produkto svoris	24,5 oz
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	PE
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC