


Adapteris AD-1NPT-G1-I

Gaminio numeris: 546547

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	24,2 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	35 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	90 Nm
Produkto svoris	218,86 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread, 1 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas