

Vakuuminis filtras

VAF-DB-1/4

Gaminio numeris: 547261

FESTO

tam, kad filtruotų purvo daleles.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	80 µm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nuoroda į darbinį slėgį	Naudoti tik atvirose vakuomo sistemose
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Maksimalus priveržimo momentas	8,7 Nm
Produkto svoris	71 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su sienos/paviršiaus tvirtinimu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Vakuomo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	PP sustiprintas
Material bowl	PA
Tinkama numetimo impulsui	≤ 7 bar