


Pagrindas VMPAF-AP-4-1-EMS-8

Gaminio numeris: 547492
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------|
| Plotis | 47,6 mm |
| Ilgis | 107,3 mm |
| Tinklelio matmuo | 10,5 mm |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 4 |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M7 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | M7 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Padengtas aliuminiu |