



Posūtkio pavara DSM-40-270-CC-A-B

Gaminio numeris: 547588

FESTO

su mova ant veleno, su smūgio amortizatoriais, su padėties sekimu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Dydis | 40 |
| Dempferiavimo kampas | 16 deg |
| Posūtkio kampo nustatymo diapazonas | 0 ... 240 deg |
| Pasisukimo kampas | 0 ... 240 deg |
| Dempferiavimas | CC: amortizatoriai iš abiejų pusių. |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Tikslus nustatymas | -3 deg |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Sukamas sparnas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0,7 Hz |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimali ašinė jėga | 120 N |
| Maksimali spindulinė jėga | 350 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 20 Nm |
| Leidžiamas masės inercijos momentas | 0,11 kgm ² |
| Produkto svoris | 2.800 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of drive shaft | Plienas Nikeliuota |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminio liejinys |