



# Vakuuminis ežektorius VN-10-H

Gaminio numeris: 547697

FESTO

VN vakumo generatoriams, didelis vakumas.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,95 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Standartas Aukštas vakuumas
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Nominalus slėgis maksimaliam vakuumui	3,5 bar
Maksimalus vakuumas	93 %
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	21,8 l/min
Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui	1,02 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	1,65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys