



# Greito išleidimo vožtuvas VBQF-U-G14-Q8

Gaminio numeris: 548002

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Greitas išmetimas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	800 l/min
Darbinis slėgis	0,5 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Padengtas aliuminiu Cinkuota
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominalus dydis	7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Švaros klasė	ISO class 4
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Garso slėgio lygis	75 dB(A)
Produkto svoris	232 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR