


# Amortizatorius DYSW-12-20-Y1F

Gaminio numeris: 548075

FESTO

Savaime besireguliuojantis, su progresyvio charakteristikos kreive.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Eiga	20 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Maks. stabdymo jėga	1.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	12 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	41.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,05 J
Numetimo jėga	5 N
Produkto svoris	91 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas