

Sukamas indeksavimo stalielis

DHTG-140-12-A

Gaminio numeris: 548091

FESTO

Pozicijos indikavimo galimybė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	140
Parallelity poppet valve	$\leq 0,04$ mm
Axial eccentricity poppet valve	$\leq 0,02$ mm
Concentricity poppet valve	$\leq 0,02$ mm
Posūkio kampo pasikartojimo tikslumas	$\leq 0,03$ deg
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika, reguliuojamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliuota mova Krumpliaštiebis/krumpliaratis valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	induktyviniams jutikliams
Dalinimas	12
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Garso slėgio lygis	≤ 70 dB(A)
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Didž. statinė ašinė jėga	4.000 N
Didž. statinis lenkimo momentas	300 Nm
Didž. statinė radialinė jėga	6.000 N
Didž. statinis tangentinis momentas	200 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	18,1 Nm
Produkto svoris	10.000 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis G1/8
Material poppet valve	galvanizuotas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material stops	galvanizuotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys