


Daugiakaitė lizdo jungtis NECA-S1G9-P9-MP2

Gaminio numeris: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	20 mm
Aukštis	62 mm
Ilgis	61 mm
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 10 mm
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leidžiama srovės apkrova	1 A
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95% nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	60 g
Gnybto skerspjūvis	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Elektrinis pajungimas	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija apie užveržimą	Žalvaris
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Varžto medžiagos duomenys	Plienas