


# Pajungimo kabelis SBOA-K20CP-WS

Gaminio numeris: 548823

FESTO

SBOI-Q-... ir SBOC-Q-... kompaktiškom vaizdo sistemoms



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	tinkamas lankščiai kabelio apsaugai
Nominalus DC įtampos lygis	$\leq 60$ V
Apsaugos klasė	IP65 IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Elektrinis pajungimas	Kampinis kištukas/ tiesus lizdas
Kabelio struktūra	2x0,24+2x0,34+0,49
Kabelio skersmuo	5,5 mm
Kabelio ilgis	2 m
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Kabelio apvalkalo spalva	pilka šviesa
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris PUR Nikeliuota
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronza / žalvaris Auksuota