

# Kabelis

## SBOA-K20CP-SUP

Gaminio numeris: 548824

FESTO

SBOI-Q-... ir SBOC-Q-... kompaktiškom vaizdo sistemoms



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas/ tiesus lizdas/ tiesus lizdas
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 60 V
Kabelio ilgis	2 m
Kabelio priedas	tinkamas lankščiai kabelio apsaugai
Kabelio skersmuo	5,5 mm
Kabelio struktūra	2x0,24+2x0,34+0,49
Apsaugos klasė	IP65 IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PUR
Kabelio apvalkalo spalva	pilka šviesa
Material housing	Padengtas aliuminiu Žalvaris PUR Nikeliuota
Material electrical contact	Bronza / žalvaris Auksoota