


Daugiakaištis mazgas VABE-S6-LT-C-S6-R5

Gaminio numeris: 549046

FESTO

Skirstytuvų saloms VTSA ir VTSA-F.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su monostabiliais skirstytuvais 12 su bistabiliais skirstytuvais 6
Didž. suminė srovė	10 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	760 g
Elektrinių jungčių kiekis	6
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis
Elektrinis pajungimas	5-poliai M12 Kištukas
Material cover	PA
Material housing	Padengtas aliuminiu