


Dangtelis VAEM-S6-C-S6-R5

Gaminio numeris: 549048

FESTO

Iki 12 atskirai valdomų skirstytuvų arba 6 bistabilių skirstytuvų gali būti prijungta



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su monostabiliais skirstytuvais 12 su bistabiliais skirstytuvais 6
Didž. suminė srovė	10 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	200 g
Elektrinių jungčių kiekis	6
Elektrinis pajungimas	5-poliai M12 Kištukas
Material housing	PA