



# Srauto reguliavimo plokštė

## VABF-S1-1-F1B1-C

Gaminio numeris: 549102

FESTO

Skirstytuvų salai VTSA, standartinis pajungimas pagal 5599-1, 5599-2, montavimui tarp pado ir skirstytuvo, išmetamo per skirstytuvo prieigas 3 ir 5 oro droseliavimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	42 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-1
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Stapdymo plokštė, išmetamo oro srautui kontroliuoti
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	220 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu