


Priedantis skaitiklis CCES-P-C8-E

Gaminio numeris: 549403

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Konstrukcija | Elektrinis sumuojantis skaitliukas su baterija |
| Numetimo tipas | Mygtukas arba elektrinis signalas |
| Displėjus | 8 vietų |
| Didžiausias skaičiavimo dažnis | 7,5 kHz 30 Hz |
| Minimalus impulso ilgis, pavaros elementas | 15 ms |
| Minimalus impulso ilgis, grįžtamas | 15 ms |
| viršutinė slenksčio riba DC | 5 ... 30 V |
| Maitinimas | Ličio baterija |
| Žemesnė slenksčio vertė DC | < 0,7 V |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvumus |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 30 g |
| Iėjimo impulsų nustatymas | Neigiamas kraštas 30 Hz |
| Laikrodžio impulsų įėjimas | Programuojamas |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į priekinę panelę |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PC |