


Žingsninis variklis EMMS-ST-42-S-S

Gaminio numeris: 549404

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūkio kampas prie pilno žingsnio	1,8 deg
Žingsninio kampo tolerancija	±5%
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	1,8 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,082 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	0,4 Nm
Variklio laikymo momentas	0,5 Nm
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,082 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	7 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	20 N
Produkto svoris	360 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas