


Žingsninis variklis EMMS-ST-57-S-SEB

Gaminio numeris: 549411

FESTO

Be reduktoriaus su stabdžiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūkio kampas prie pilno žingsnio	1,8 deg
Žingsninio kampo tolerancija	±5%
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Optinis kodatorius
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Galios sunaudojimas, stabdys	8 W
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	5 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,3 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	0,4 Nm
Variklio laikymo momentas	0,8 Nm
Stabdžio masės inercijos momentas	0,01 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,29 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	10 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	52 N
Produkto svoris	1.150 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas