


# Žingsninis variklis EMMS-ST-87-M-SE

Gaminio numeris: 549421

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūkio kampas prie pilno žingsnio	1,8 deg
Žingsninio kampo tolerancija	±5%
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Optinis kodatorius
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	9,5 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	1,9 kgcm <sup>2</sup>
Stabdžio laikymo momentas	2 Nm
Variklio laikymo momentas	5,9 Nm
Rotoriaus masės inercijos momentas	1,9 kgcm <sup>2</sup>
Leidžiama ašinė veleno apkrova	65 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	200 N
Produkto svoris	3.200 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas