


Žingsninis variklis EMMS-ST-87-L-SB

Gaminio numeris: 549426

FESTO

Be reduktoriaus su stabdžiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūkio kampas prie pilno žingsnio	1,8 deg
Žingsninio kampo tolerancija	±5%
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Galios sunaudojimas, stabdys	11 W
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	9,5 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	3,07 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	2 Nm
Variklio laikymo momentas	9,3 Nm
Stabdžio masės inercijos momentas	0,07 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	3 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	65 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	200 N
Produkto svoris	4.600 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas