


Solenoido ritė

MH-2-24VDC-PA

Gaminio numeris: 549906

FESTO

Nuolatinei įtampai, be kištuko lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	12 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius $\cos \{\phi\}$	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 7.9 W
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 10 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	IP00 without connector socket
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Produkto svoris	150 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su užraktu
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis