



# Sujungiamo koto cilindras DNG-1 5/8"- -PPV-A-S6

Gaminio numeris: 549954

FESTO

Atitinka ISO 15552, NF E 49 003.1 ir UNI 10 290 standartus, tinka magnetiniai jutikliai, valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 2.000 mm
Stūmoklio diametras	1 5/8"
Stūmoklio koto sriegis	UNF1/2-20
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	S6: Atsparūs karščiui sandarikliai, iki maks. 120 °C
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	0 ... 120 °C
Dempferiavimo ilgis	21 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	633 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	754 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	40 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	790 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	NPT1/4-18
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys