


Lizdo jungtis MSSD-N

Gaminio numeris: 550067

★ Kernprogramm

MD-2/2-... ir MH-2/2-... solenoidinēms ritēms

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 175301-803
Cable outlet	Angled
Produkto svoris	30 g
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type A to EN 175301-803
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Electrical connection 2, connection technology	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 24 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	16 A
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Kabelio skersmuo	8 ... 10 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	1,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Material screws	Plienas
Material seals	VMQ