


# Sujungimų blokas CPE10-PRS-1/4-4-NPT

Gaminio numeris: 550072

FESTO

CPE skirstytuvams.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	16 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Maksimalus slėgio zonų skaičius	2
Burst pressure	5 MPa
Trūkimo slėgis	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	23 ... 122 °F
Aplinkos temperatūra	23 ... 122 °F
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,9 ft-lbf
Produkto svoris	7,945 oz
Pajungimo bloko tvirtinimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys