

Sujungimų blokas CPE14-PRS-3/8-6-NPT


Gaminio numeris: 550083

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[CPE skirstytuvams.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	20 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Maksimalus slėgio zonų skaičius	2
Burst pressure	5 MPa
Trūkimo slėgis	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	23 ... 122 °F
Aplinkos temperatūra	23 ... 122 °F
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,9 ft-lbf
Produkto svoris	20,44 oz
Pajungimo bloko tvirtinimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys