

# Jungtis su kabeliu KMYZ-4-2,5-B-EX

Gaminio numeris: 550481

FESTO

MSZB ir MSZC jungčių kombinacija.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maritime classification	see certificate
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	34,5 g
Elektrinis pajungimas	Pasuktas kištuko lizdas Kabelis Stačiakampė konstrukcija MSZB
Nominalus DC įtampos lygis	3 ... 36 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Atsparumas smūgiams	900 V
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Kabelio struktūra	2x0,35
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronzinis