


Oro paruošimo bloką kombinacija MSB4N-1/4:J4M1D7A1-WP

Gaminio numeris: 550498

FESTO

Susideda iš filtro regulatoriaus, tepalinės, elektrinio įjungimo vožtuvo, pneumatinio minkštos pradžios vožtuvo, elementų montavimui prie plokštės. Maksimalus slėgis 9 barai, 5 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Vykdyklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu Su priedais, užrakinamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 5 μm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Konstrukcija | Tvirtinimo elementas Įjungimo/išjungimo vožtuvas Filtrus regulatorius su manometru |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Manometras | su manometru |
| Darbinis slėgis | 4,5 ... 10 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 4 ... 9 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 550 l/min |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 1.8 W |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| Terpės temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 1.800 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material bowl | PC |