



# Variklio kabelis NEBM-S1G9-E- -LE6

Gaminio numeris: 550743

FESTO

Tinka žingsniniam varikliui EMMS-ST...



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 72 V
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai	-40 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Bending radius, flexible cable installation	≥ 58 mm
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	9
Electrical connection 1, occupied pins/wires	6
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	7
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
Laido galai	Laido antgalis
Kabelio struktūra	7x0,34 Ekranuotas
Kabelio skersmuo	8 mm
Kabelio ilgis	1 ... 25 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm <sup>2</sup>
Cable identification	Without inscription label holder
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)