


# Lizdo jungtis KMYZ-4-0.0-B-EX

Gaminio numeris: 550806

FESTO

MSZB ir MSZC jungčių kombinacija.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus DC įtampos lygis	3 ... 36 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Apsaugos klasė	IP40 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	6,5 g
Elektrinis pajungimas	Pasuktas kištuko lizdas Stačiakampė konstrukcija MSZB
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su išsitraukiančiu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis