

Ašies komplektas EAMM-A-F40-87A

Gaminio numeris: 550936

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	21 Nm
Produkto svoris	790 g
Interface code, actuator	F40
Interface code, motor in	87A
Informacija	atitinka RoHS