

# Plastikiniai vamzdeliai PEN-16X2,5-BL-100

Gaminio numeris: 551449

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Išorinis diametras                             | 16 mm  |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą          | 122 mm   |
| Vidinis diametras                              | 10,8 mm  |
| Min. lenkimo spindulys                         | 57,5 mm  |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -0,095 ... 1 MPa   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -13,775 ... 145 psi  |
| Nuoroda į darbinį slėgį                        | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Leidimas                                       | TÜV  |
| Skyriaus sertifikatas                          | B 013277 0506 00   |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B2-L   |
| Švaros klasė                                   | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Aplinkos temperatūra                           | -30 ... 60 °C  |
| Produkto svoris pagal ilgį                     | 0,1029 kg/m  |
| Pneumatinis pajungimas                         | Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm  |
| Spalva   | mėlynas  |
| Atramos kietumas                               | D 52 +/-3  |
| Informacija                                    | atitinka RoHS  |
| Material tubing                                | PE   |