


# Magistralės mazgas CPX-FB38

Gaminio numeris: 552046  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus sąsaja	2x kištukas, M12x1, 4 kontaktų, D-kodas
Įrenginio-specifinė diagnostika	Į kanalą ir į modulį orientuotas diagnostika - Minimali modulio įtampa - Diagnostikos atmintis
Parama konfigūruojant	XML-Duomenys
Parametrų konfigūravimas	- Diagnostikos elgesys - Saugi reakcija Kanalų priverstinis aktyvavimas/deaktyvavimas - Signalų nustatymas - Sisteminiai parametrai
Papildomos funkcijos	Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Sparta, bodais	100 MBit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 100 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	125 g
Maksimali adreso apimtis išėjimams	64 Byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	64 Byte
Protokolas	EtherCAT
Magistralės-specifinis LED displejus	Error: ryšio klaida L/A1: aktyvus tinklas Portas 1 L/A2: aktyvus tinklas Portas 2 Run: komunikacijos būvis
Produkto-specifinis LED displejus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Material housing	PA - sustiprintas