


# Magistralės sąsaja CECX-F-PB-S-V0

Gaminio numeris: 552102  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

tinka CECX ir CMXR.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Energijos sąnaudos 5 V	1,4 W
Aplinkos temperatūra	5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	140 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Būsenų indikavimas	LED (būvis) LED raudona = klaida magistralinio ryšio sistemoje
Feldbus jungtis	Profibus-Slave DP-V0
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Šakutė Sub-D 9 galvučių
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	9,6 kBit/s iki 12 Mbit/s
Feldbus jungtis, galvaninis atskyrimas	Taip
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus