


Oro pistoletas SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

Gaminio numeris: 552135

FESTO

Bekontaktiniam atstumo matavimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Informacija	atitinka RoHS
Detected variable	Distance
Matavimo principas	pneumatinė
Jautrumo zona	20 ... 200 µm
Darbinis slėgis	4 ... 7 bar
Maitinimo slėgis	0,8 ... 1,6 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Repetition accuracy in ± µm	2,5 µm
Jungiklio išėjimas	2xNPN
Perjungimo funkcija	Lango komparatorius Slenksčio reikšmė su keičiama histereze
Komutavimo elemento funkcija	N/C ir N/O kontaktai, perjungiami
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	22,8 ... 26,4 V
Maksimalus srovės sunaudojimas	600 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	5
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu su sienos/paviršiaus tvirtinimu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	QS-6
Produkto svoris	570 g
Material housing	Anodised aluminium PA - sustiprintas
Displėjaus tipas	Apšviestas LCD, spalvotas
Nustatymo pasirinkimai	Teach-In Per displejų ir mygtukus
Apsauga nuo manipuliavimo	Elektroninis užraktas
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L