


Movos korpusas EAMK-A-D40-44A/C

Gaminio numeris: 552157

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|----------------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 216 g |
| Interface code, actuator | D40A D40B D40C |
| Interface code, coupling housing | 44A 44C |
| Informacija | atitinka RoHS |