


# Reduktorius EMGA-60-P-G3-SAS-70

Gaminio numeris: 552190

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	70 mm
Posūkio tarpelis	0,17 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	22 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,135 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	35,2 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	2,3 Nm/arcmin
Produkto svoris	900 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	70A
Informacija	atitinka RoHS