


# Reduktorius EMGA-80-P-G5-SAS-70

Gaminio numeris: 552193

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	70 mm
Posūkio tarpelis	0,12 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	110 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,45 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	176 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	6 Nm/arcmin
Produkto svoris	2.100 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	70A
Informacija	atitinka RoHS