


Reduktorius EMGA-120-P-G5-SAS-100

Gaminio numeris: 552197

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	120 mm
Variklio flanšo dydis	100 mm
Posūkio tarpelis	0,12 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	195 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	1,53 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	312 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	12 Nm/arcmin
Produkto svoris	6.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	120G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	100A
Informacija	atitinka RoHS