


# Reduktorius EMGA-120-P-G5-SAS-140

Gaminio numeris: 552199

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                         |
|--|---------------------------------|
| Reduktoriaus flanšo dydis                    | 120 mm                          |
| Variklio flanšo dydis                        | 140 mm                          |
| Posūkio tarpelis                             | 0,12 deg                        |
| Reduktoriaus tipas                           | Slankiojantis pavaros elementas |
| Pavaros perdavimo santykis                   | 5:1                             |
| Didžiausias apsisukimų dažnis                | 6.500 1/min                     |
| Darbinė pavaros temperatūra                  | -25 ... 90 °C                   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L                  |
| Apsaugos klasė                               | IP54                            |
| Nuolatinis pavaros sukimo momentas           | 195 Nm                          |
| Reduktoriaus masės inercijos momentas        | 1,53 kgcm <sup>2</sup>          |
| Maksimalus sukimo momentas                   | 312 Nm                          |
| Didžiausias naudingumo koeficientas          | 98 %                            |
| Atsparumas sukimui                           | 12 Nm/arcmin                    |
| Produkto svoris                              | 6.000 g                         |
| Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas    | 120G                            |
| Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas | 140A                            |
| Informacija                                  | atitinka RoHS                   |