


# Reduktorius EMGA-160-P-G5-SAS-140

Gaminio numeris: 552201

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	160 mm
Variklio flanšo dydis	140 mm
Posūkių tarpelis	0,1 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	450 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	6,07 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	720 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	38 Nm/arcmin
Produkto svoris	18.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	160G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	140A
Informacija	atitinka RoHS