


Slopintuvai U-1/4-BR

Gaminio numeris: 552424

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Srauto debitas į atmosferą | 3.400 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Garso slėgio lygis | 77 dB(A) |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 70 °C |
| Produkto svoris | 17 g |
| Pneumatinis pajungimas | G1/4 |
| Material of silencer insert | PE |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |