



Ritininės svirties skirstytuvas RWB-3-1/8

Gaminio numeris: 552432

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	120 l/min
Darbinis slėgis	3,5 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Nominalus dydis	3,5 mm
Valdymo tipas	valdoma
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	3,1 N
Produkto svoris	160 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas