


**Mova**  
**EAMC-30-35-10-12**  
Gaminio numeris: 552640

**FESTO**



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	10 mm
Laikiklio skersmuo 2	12 mm
Dydis	30
Nominalus ilgis	35 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	8,8 Nm
Produkto svoris	45 g
Informacija	atitinka RoHS