

# Optinio pluošto kabelis SOOC-DS-M6-2-R25-T1

Gaminio numeris: 552809  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Difuzinis optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,1 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Aukšta temperatūra
Darbo diapazonas	150 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 115 °C
Galvos dydis	M6
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	25 mm
Maksimalus priveržimo momentas	3 Nm
Išorinis diametras	2,2 mm
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III