


Optinio pluošto kabelis SOOC-DS-M-A11-2-R25

Gaminio numeris: 552810

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Matavimo metodas	Difuzinis optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,15 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Serija
Darbo diapazonas	130 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	Stačiakampis 19x25x6 mm
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	25 mm
Išorinis diametras	2,2 mm
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress