

Optinio pluošto kabelis SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Gaminio numeris: 552820

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,05 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Precizinis
Darbo diapazonas	30 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	M3
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Ivorės ilgis	40 mm
Min. lenkimo spindulys	10 mm
Maksimalus priveržimo momentas	1 Nm
Išorinis diametras	1 mm
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie medžiaga, stiklo pluošto kabelis	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1