

# Optinio pluošto kabelis SOOC-DS-C-M4-2-R15

Gaminio numeris: 552842

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Difuzinis optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,1 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Bendraašis
Darbo diapazonas	75 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	M4
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	15 mm
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Išorinis diametras	1,25 mm
Material housing	Nikeliuotas varis
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III