


Slėgio stiprintuvas DPA-40-10-CRVZS2

Gaminio numeris: 552928

FESTO

tai slėgio stiprintuvo ir suslėgto oro talpos junginys.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Stūmoklio diametras	40 mm
Apimtis	2 l
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dvikotis slėgio stiprintuvas su suslėgto oro talpa su manometru su atbuliniu vožtuvu
Manometras	su manometru
Output pressure 2	0,45 ... 1 MPa
Išėjimo slėgis 2	4,5 ... 10 bar
Output pressure 2	65,25 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,45 ... 1 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	4,5 ... 10 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	65,25 ... 145 psi
Iėjimo slėgis 1	2 ... 8 bar
Slėgis įėjime 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Slėgis įėjime 1psi	29 ... 116 psi
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	4.400 g
Montavimo tipas	Su veržlėmis
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-10
Pneumatinis pajungimas, portas 2	KD4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Slopintuvas
Informacija	atitinka RoHS
Material of air reservoir	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis