


Slėgio stiprintuvas DPA-100-16-CRVZS20

Gaminio numeris: 552937

FESTO

tai slėgio stiprintuvo ir suslėgto oro talpos junginys.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Stūmoklio diametras	100 mm
Apimtis	20 l
Montavimo pozicija	žemėjantis kondensato vamzdis
Konstrukcija	Dvikotis slėgio stiprintuvas su suslėgto oro talpa su manometru su atbuliniu vožtuvu
Manometras	su manometru
Output pressure 2	0,4 ... 1,6 MPa
Išėjimo slėgis 2	4 ... 16 bar
Output pressure 2	58 ... 232 psi
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,4 ... 1,6 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	4 ... 16 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	58 ... 232 psi
Iėjimo slėgis 1	2 ... 8 bar
Slėgis įėjime 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Slėgis įėjime 1psi	29 ... 116 psi
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, vandens separatorius	27 Nm
Produkto svoris	30.000 g
Montavimo tipas	Su veržlėmis
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-16
Pneumatinis pajungimas, portas 2	KD4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Slopintuvas
Informacija	atitinka RoHS
Material of air reservoir	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis